


E30446



Adaptor Bluetooth IO-Link

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER



Aplikasi	
Fitur khusus	Kontak berlapis emas
Persetujuan radio untuk	AS; Kanada; EU/RED; Australia; Jepang; Namibia; Brasil; Cina; India; Singapura; Meksiko; Afrika Selatan; Malaysia; Vietnam; Chili; Thailand; Taiwan; Korea Selatan; Indonesia
Catatan tentang persetujuan radio	Daftar negara yang memberlakukan Pedoman Peralatan Radio Eropa 2014/53/EU (RED) dapat ditemukan di bagian "Download".
Data kelistrikan	
Tegangan pengoperasian [V]	18...30 DC
Tegangan nominal DC [V]	24
Konsumsi arus [mA]	30...830; (24 V DC, beban penuh)
Kelas perlindungan	III
Pelindung polaritas terbalik	ya
Software/pemrograman	
Opsi pengaturan parameter	perekaman nilai proses
Interface	
Interface komunikasi	IO-Link; Bluetooth
Bluetooth	
Standar transmisi	BLE 4.0; BLE 4.1; BLE 4.2; EDR 2.0; EDR 2.1
Pita frekuensi	2,4 - 2,482 GHZ
Daya transmisi [mW]	10; (10 dBm)
Jarak jangkauan	typ. 20 m



Adaptor Bluetooth IO-Link

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

IO-Link Device		
Tipe transmisi	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
Revisi O-Link	1.0; 1.1	
Standar SDCI	IEC 61131-9	
Tipe port master yang diperlukan	A	
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...60
Suhu penyimpanan	[°C]	-25...70
Perlindungan	IP 67	
Pengujian/persetujuan		
EME	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
Tahan guncangan	DIN EN 60068-2-27	15 g (6 ms)
Ketahanan terhadap getaran	DIN EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[ANN]	285
Persetujuan UL	Nomor file UL	E205959
Data teknis		
Berat	[g]	88.5
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L); kuningan (2.0401); PA; PBT; FKM; Segel: FKM;	
Elemen display/pengoperasian		
Display	operasi	1 x LED, hijau
	IO-Link	1 x LED, kuning
	Bluetooth	1 x LED, biru
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Koneksi listrik - colokan		
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas		
2 1 3 4		
1	L+ suplai	
2	OUT2	
3	L- suplai	
4	OUT1	



Adaptor Bluetooth IO-Link

IO-LINK INLINE BLUETOOTH ADAPTER

Koneksi listrik - soket


Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Kontak: dilapisi emas



1	L+ suplai
2	OUT2
3	L- suplai
4	OUT1

Koneksi listrik

Koneksi



OUT1:	IO-Link warna sesuai DIN EN 60947-5-2 Warna core :
BK =	hitam
BN =	coklat
BU =	biru
WH =	putih