


E30447



Konektor katup berkabel

VALVE PLUG TYPE A



1 Segel



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Kelas perlindungan		III
Total beban arus maks.	[A]	10
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...125
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Berat	[g]	32.3
Dimensi	[mm]	41 x 27 x 30
Material		PA; FKM
Material bodi detakan		PA
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

E30447




Konektor katup berkabel


VALVE PLUG TYPE A

Koneksi listrik

terminal: ...1.5 mm²; Selubung kabel: Ø 6...8 mm



Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x colokan katup tipe A DIN, bersiku; Bodi cetakan: PA