

E30086




Adaptor proses Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68 O-RG

penghentian produk

Produk alternatif: E33222 atau E33229

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



- 1 Ulir Aseptoflex
- 2 segel

Aplikasi	
Instalasi	dengan ring-O
Peringkat tekanan [bar]	25
Pengujian/persetujuan	
Pressure Equipment Directive	Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan	Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.
Data teknis	
Berat [g]	490
Tipe pemasangan	dengan ring-O
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM
Koneksi sensor	Aseptoflex
Koneksi proses	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi	0.4 / 4
Aksesoris	
Aksesoris (opsional)	O-ring: 5, EPDM, E30054 O-ring: 5, FPM (Viton), E30053
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah