


Adaptor proses Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38



- 1 Adaptor
- 2 Gasket
- 3 Port kebocoran
- 4 tepi penyegelan



EC 1935/2004 FDA

Aplikasi

Peringkat tekanan	[bar]	25
-------------------	-------	----

Pengujian/persetujuan

Pressure Equipment Directive	Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan	Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.

Data teknis

Berat	[g]	142.5
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L)	
Koneksi sensor	G 1/2 kerucut penyegel	
Koneksi proses	Clamp DN38 (1,5")	
Karakteristik permukaan Ra/ Rz dari bagian yang dibasahi	< 0.8 / 8	
Segel	logam ke PEEK	
Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866	H3	

Aksesori

Item dikirim	O-ring: 1, EPDM
--------------	-----------------

E33405



Adaptor proses Tri-Clamp

ADAPT G1/2 - 3A/DN38

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------