


Adaptor proses Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 1-1.5"



1 tepi penyegelan

CRN EC 1935/2004 FCM 

Aplikasi

Peringkat tekanan [bar]	16
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar]	16

Pengujian/persetujuan

Pressure Equipment Directive	Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan	Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.

Data teknis

Berat [g]	101
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4435 / 316L) ; karakteristik permukaan : Ra<0,4 / Rz 4
Koneksi sensor	G 1 ulir internal Aseptoflex Vario
Koneksi proses	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Segel	logam ke logam
Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866	H4

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------