


Adaptor proses Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)



1 tepi penyegelan

EC 1935/2004 FCM 

Aplikasi

Peringkat tekanan	[bar]	25
-------------------	-------	----

Pengujian/persetujuan

Pressure Equipment Directive	Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan	Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.

Data teknis

Berat	[g]	230
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4435 / 316L) ; karakteristik permukaan : Ra<0,4 / Rz 4	
Koneksi sensor	G 1 ulir internal Aseptoflex Vario	
Koneksi proses	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm	
Segel	logam ke logam	
Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866	H4	

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------