


E33722



Adaptor proses Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)



1 tepi penyegelan

EC 1935/2004 FCM 

Aplikasi

Peringkat tekanan [bar] 25

Pengujian/persetujuan

Pressure Equipment Directive
Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.

Petunjuk keamanan
Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.

Data teknis

Berat [g] 481

Material yang kontak dengan media
baja tahan karat (1.4435 / 316L) ; karakteristik permukaan : Ra<0,4 / Rz 4

Koneksi sensor
G 1 ulir internal Aseptoflex Vario

Koneksi proses
Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm

Segel
logam ke logam

Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866
H4

Keterangan

Jumlah paket 1 buah