

# E33001



## Adaptor proses Tri-Clamp


ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E33701

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

Produk alternatif mengharuskan penggunaan sensor baru dengan ulir eksternal Aseptoflex Vario



- 1 Ulir Aseptoflex
- 2 Tepi penyegelan Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM 

### Aplikasi

Peringkat tekanan [bar] 16

### Pengujian/persetujuan

Pressure Equipment Directive  
Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.

Petunjuk keamanan  
Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.

### Data teknis

Berat [g] 127

Material baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Koneksi sensor Aseptoflex

Koneksi proses Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)

Karakteristik permukaan Ra/  
Rz dari bagian yang dibasahi 0.4 / 4

### Keterangan

Jumlah paket 1 buah