

E33009



Adaptor proses Tri-Clamp


ADA IFM-CLAMP ISO2852/2 O-RG

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E33202

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

Produk alternatif mengharuskan penggunaan sensor baru dengan ulir eksternal Aseptoflex Vario



- 1 Ulir Aseptoflex
2 O-ring 24 x 2 FPM 80SH



EC 1935/2004 FDA

Aplikasi	
Instalasi	dengan ring-O
Peringkat tekanan [bar]	16
Pengujian/persetujuan	
Pressure Equipment Directive	Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan	Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.
Data teknis	
Berat [g]	247.5
Tipe pemasangan	dengan ring-O
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM
Koneksi sensor	Aseptoflex
Koneksi proses	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi	0.4 / 4
Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866	H4
Aksesoris	
Aksesoris (opsional)	O-ring: 5, EPDM, E30054 O-ring: 5, FPM (Viton), E30053
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah