

E33012



Fitting pipa higienis adaptor proses


ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E33712

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

Produk alternatif mengharuskan penggunaan sensor baru dengan ulir eksternal Aseptoflex Vario



- 1 Ulir Aseptoflex
- 2 Tepi penyegelan Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM

Aplikasi

Peringkat tekanan [bar] 40

Pengujian/persetujuan

Pressure Equipment Directive Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.

Petunjuk keamanan Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.

Data teknis

Berat [g] 215

Material baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Koneksi sensor Aseptoflex

Koneksi proses fitting pipa higienis DN40 (1,5") DIN 11851

Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi 0.4 / 4

Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866 H4

Keterangan

Jumlah paket 1 buah