

# E33013



## Fitting pipa higienis adaptor proses


ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E33713

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

Produk alternatif mengharuskan penggunaan sensor baru dengan ulir eksternal Aseptoflex Vario



- 1 Ulir Aseptoflex
- 2 Tepi penyegelan Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM 

### Aplikasi

Peringkat tekanan [bar] 25

### Pengujian/persetujuan

Pressure Equipment Directive Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.

Petunjuk keamanan Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.

### Data teknis

Berat [g] 349.5

Material baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Koneksi sensor Aseptoflex

Koneksi proses fitting pipa higienis DN50 (2") DIN 11851

Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi 0.4 / 4

Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866 H4

### Keterangan

Jumlah paket 1 buah