

E33021



Adaptor proses Varivent


ADAP IFM-VARIV D=50(DN25/1)

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E33721

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

Produk alternatif mengharuskan penggunaan sensor baru dengan ulir eksternal Aseptoflex Vario



- 1 Ulir Aseptoflex
- 2 Tepi penyegelan Aseptoflex

EC 1935/2004 EHEDG Certified

Aplikasi

Peringkat tekanan [bar] 25

Pengujian/persetujuan

Pressure Equipment Directive	Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan	Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.

Data teknis

Berat [g]	241.8
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi sensor	Aseptoflex
Koneksi proses	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi	0.4 / 4
Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866	H4

Keterangan

Jumlah paket 1 buah