

E33032



Adaptor proses untuk fitting pipa SMS


ADAPT IFM-SMS DN50 (2)

penghentian produk

Produk alternatif: E33732

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

Produk alternatif mengharuskan penggunaan sensor baru dengan ulir eksternal Aseptoflex Vario



- 1 Ulir Aseptoflex
- 2 Tepi penyegelan Aseptoflex

EC 1935/2004

Aplikasi	
Peringkat tekanan [bar]	25
Pengujian/persetujuan	
Pressure Equipment Directive	Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan	Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.
Data teknis	
Berat [g]	273.8
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi sensor	Aseptoflex
Koneksi proses	Fitting pipa SMS DN50 (2")
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi	0.4 / 4
Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866	H4
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah