

E33042



Adaptor proses dengan pelat flensa


ADAPT IFM-DRD D=65

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E33242

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

Produk alternatif mengharuskan penggunaan sensor baru dengan ulir eksternal Aseptoflex Vario



- 1 Ulir Aseptoflex
- 2 Tepi penyegelan Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM

Aplikasi

Peringkat tekanan [bar] 25

Pengujian/persetujuan

Pressure Equipment Directive

Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.

Petunjuk keamanan

Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.

Data teknis

Berat [g]	626.5
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi sensor	Aseptoflex
Koneksi proses	DRD-Flansch Ø 65 mm
Karakteristik permukaan Ra/ Rz dari bagian yang dibasahi	0.4 / 4
Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866	H4

Keterangan

Jumlah paket 1 buah