


Adaptor pemasangan untuk sensor proses

ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG

Produk tidak tersedia - entri arsip



- 1 Ulir Aseptoflex
2 Tepi penyegelan Aseptoflex

Aplikasi

Instalasi	dengan ring-O
Peringkat tekanan [bar]	16

Pengujian/persetujuan

Pressure Equipment Directive	Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan	Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.

Data teknis

Tipe pemasangan	dengan ring-O
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi sensor	Aseptoflex
Koneksi proses	Clamp DN25
Karakteristik permukaan Ra/ Rz dari bagian yang dibasahi	0.4 / 4
Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866	H4

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------