

# E33102



## Fitting pipa adaptor proses DIN 11864


ADAPT IFM-DIN11864-1A / DN40

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E33302

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

Produk alternatif mengharuskan penggunaan sensor baru dengan ulir eksternal Aseptoflex Vario



1 Ulir Aseptoflex

EC 1935/2004 

### Aplikasi

Peringkat tekanan [bar] 25

### Pengujian/persetujuan

Pressure Equipment Directive  
 Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.

Petunjuk keamanan  
 Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.

### Data teknis

Berat [g] 224.5

Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM

Koneksi sensor Aseptoflex

Koneksi proses Fitting pipa DN40 DIN 11864-1-A-BS

Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi 0.4 / 4

Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866 H4

### Keterangan

Jumlah paket 1 buah