


E33208



Adaptor proses Tri-Clamp

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 area penyegelan
- 3 Port kebocoran



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Aplikasi	
Desain	dengan port kebocoran
Peringkat tekanan [bar]	16
Pengujian/persetujuan	
Pressure Equipment Directive	Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan	Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.
Data teknis	
Berat [g]	100
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4435 / 316L) ; karakteristik permukaan : Ra<0,4 / Rz 4
Koneksi sensor	G 1 ulir internal Aseptoflex Vario
Koneksi proses	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Segel	Gasket
Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866	H4
Aksesori	
Item dikirim	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, sesuai dengan FDA, E30054
Aksesori (opsional)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, sesuai dengan FDA, E30123 ring penyegel: 1, PEEK, sesuai dengan FDA, E30124
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah