




Adaptor proses Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2" 3A



- 1 Port kebocoran
2 area penyegelan
3 Aseptoflex Vario



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplikasi

Desain	dengan port kebocoran
Peringkat tekanan [bar]	16

Pengujian/persetujuan

Pressure Equipment Directive	Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan	Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.

Data teknis

Berat [g]	226.5
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4435 / 316L) ; karakteristik permukaan : Ra<0,4 / Rz 4
Koneksi sensor	G 1 ulir internal Aseptoflex Vario
Koneksi proses	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Segel	Gasket
Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866	H4

Aksesori

Item dikirim	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, sesuai dengan FDA, E30054
Aksesori (opsional)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, sesuai dengan FDA, E30123
	ring penyegel: 1, PEEK, sesuai dengan FDA, E30124

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------