


Fitting pipa higienis adaptor proses

ADAPT IFM-DIN11851 DN50/2"



- 1 Aseptoflex Vario
2 area penyegelan

EC 1935/2004 

Aplikasi		
Peringkat tekanan	[bar]	25
Pengujian/persetujuan		
Pressure Equipment Directive	Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.	
Petunjuk keamanan	Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.	
Data teknis		
Berat	[g]	346
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4435 / 316L) ; karakteristik permukaan : Ra<0,4 / Rz 4	
Koneksi sensor	G 1 ulir internal Aseptoflex Vario	
Koneksi proses	fitting pipa higienis DN50 (2") DIN 11851	
Segel	Gasket	
Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866	H4	
Aksesori		
Item dikirim	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, sesuai dengan FDA, E30054	
Aksesori (opsional)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, sesuai dengan FDA, E30123	
	ring penyegel: 1, PEEK, sesuai dengan FDA, E30124	
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	