


Adaptor proses Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)3A



- 1 Aseptoflex Vario
2 Port kebocoran
3 area penyegelan



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplikasi

Desain	dengan port kebocoran
Peringkat tekanan [bar]	25

Pengujian/persetujuan

Pressure Equipment Directive	Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan	Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.

Data teknis

Berat [g]	225
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4435 / 316L) ; karakteristik permukaan : Ra<0,4 / Rz 4
Koneksi sensor	G 1 ulir internal Aseptoflex Vario
Koneksi proses	Varivent Form F, DN25 (1"), Ø 50 mm
Segel	Gasket
Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866	H4

Aksesori

Item dikirim	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, sesuai dengan FDA, E30054
Aksesori (opsional)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, sesuai dengan FDA, E30123
	ring penyegel: 1, PEEK, sesuai dengan FDA, E30124

E33228



Adaptor proses Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP F (D=50)3A

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------