




T-piece

T-ADAPT G1 DN25



- 1 Aseptoflex Vario
2 area penyegelan

EC 1935/2004 

Aplikasi

Peringkat tekanan [bar]

25

Catatan tentang peringkat tekanan

untuk sensor koneksi - adaptor

Pengujian/persetujuan

Pressure Equipment Directive

Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.

Petunjuk keamanan

Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.

Data teknis

Berat [g]

305.5

Material yang kontak dengan media

baja tahan karat (1.4404 / 316L) ; karakteristik permukaan : Ra<0,8 / Rz 4

Koneksi sensor

G 1 Aseptoflex Vario

Koneksi proses

adaptor pengelasan Ø 29 mm

Segel

Gasket

Aksesori

Item dikirim

O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, sesuai dengan FDA, E30054

Aksesori (opsional)

O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, sesuai dengan FDA, E30123

Keterangan

Jumlah paket

1 buah