


E33252



T-piece

T-ADAPT G1 DN15



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 area penyegelan

EC 1935/2004 

Aplikasi

Peringkat tekanan [bar]	25
Catatan tentang peringkat tekanan	untuk sensor koneksi - adaptor

Pengujian/persetujuan

Pressure Equipment Directive	Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan	Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.

Data teknis

Berat [g]	273.5
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4404 / 316L) ; karakteristik permukaan : Ra<0,4 / Rz 4
Koneksi sensor	G 1 Aseptoflex Vario
Koneksi proses	adaptor pengelasan Ø 19 mm
Segel	Gasket

Aksesori

Item dikirim	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, sesuai dengan FDA, E30054
Aksesori (opsional)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, sesuai dengan FDA, E30123

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------