




Fitting pipa adaptor proses DIN 11864

ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 Port kebocoran
- 3 area penyegelan



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Aplikasi	
Desain	dengan port kebocoran
Peringkat tekanan [bar]	25
Pengujian/persetujuan	
Pressure Equipment Directive	Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan	Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.
Data teknis	
Berat [g]	202
Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4435 / 316L) ; karakteristik permukaan : Ra<0,4 / Rz 4
Koneksi sensor	G 1 ulir internal Aseptoflex Vario
Koneksi proses	Fitting pipa DN40 DIN 11864-1-A-BS
Segel	Gasket
Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866	H4
Aksesori	
Item dikirim	O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, sesuai dengan FDA, E30054
Aksesori (opsional)	O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, sesuai dengan FDA, E30123 ring penyegel: 1, PEEK, sesuai dengan FDA, E30124
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah