




Adaptor proses universal

ADAPT UNI RD52



- 1 O-ring 38 x 2 (FKM) Sesuai dengan FDA
- 2 O-ring 36 x 3 (EPDM) Sesuai dengan FDA
- 3 area penyegelan
- 4 Aseptoflex Vario

EC 1935/2004 

Aplikasi		
Peringkat tekanan	[bar]	16
Pengujian/persetujuan		
Pressure Equipment Directive	Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.	
Petunjuk keamanan	Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.	
Data teknis		
Berat	[g]	364.5



Adaptor proses universal

ADAPT UNI RD52

Material yang kontak dengan media	baja tahan karat (1.4435 / 316L) ; karakteristik permukaan : Ra<0,4 / Rz 4
Koneksi sensor	G 1 ulir internal Aseptoflex Vario
Koneksi proses	adaptor proses universal Rd 52
Segel	Gasket
Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866	H4
Aksesori	
Item dikirim	O-ring: 24 x 2, EPDM, sesuai dengan FDA, E30054
	O-ring: 38 x 2, FKM
	O-ring: 36 x 3, EPDM, sesuai dengan FDA
Aksesori (opsional)	O-ring: 24 x 2, FKM, sesuai dengan FDA, E30123
	ring penyegel, PEEK, sesuai dengan FDA, E30124
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah