


Thermowell untuk sensor suhu

HYGIENIC THERMOWELL L=050

Produk tidak tersedia - entri arsip



1 Ulir Aseptoflex



EC 1935/2004 EHEDG Tested



Aplikasi

Desain	untuk sensor suhu Ø 10 mm
Aplikasi	sistem higienis
Media yang direkomendasikan	media kental dan cairan dengan partikel tersuspensi
Peringkat tekanan [bar]	25

Rentang pengukuran/pengaturan

Panjang probe L [mm]	45
----------------------	----

Data teknis

Berat [g]	173.5
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi sensor	G 1/2 Ø 10 mm
Koneksi proses	Aseptoflex
Karakteristik permukaan Ra/ Rz dari bagian yang dibasahi	< 0.6 / -

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------