


# E35010



## Thermowell untuk sensor suhu

THERMOWELL D10/G1/2/L=100



### Aplikasi

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Desain                  | untuk sensor suhu EL = 100 mm |
| Peringkat tekanan [bar] | 16                            |

### Rentang pengukuran/pengaturan

|                      |    |
|----------------------|----|
| Panjang probe L [mm] | 82 |
|----------------------|----|

### Data teknis

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Berat [g]      | 128.8                            |
| Material       | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
| Koneksi sensor | G 1/2 Ø 10 mm                    |
| Koneksi proses | G 1/2                            |

### Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|