


Kepala pengukur untuk sensor suhu inframerah

SENSOR HEAD



1 3/4" Clamp ISO 2852

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -20...250

Data teknis

Berat [g] 169,5

Material AlMg3 dianodisasi hitam; baja tahan karat (1.4305/303);
mur pengunci: baja tahan karat (1.4301/304); O-ring: FKM


Material lensa kaca optik yang diperkuat

Torsi pengencangan [Nm] 0.165

Keterangan

Jumlah paket 1 buah

Diagram dan grafik



1 diameter titik pengukuran

2 jarak pengukuran