


Pengelasan Thermowell untuk sensor suhu

WELDING THERMOWELL G1/2



Aplikasi

Desain	untuk sensor suhu EL = 100 mm
Peringkat tekanan [bar]	100

Rentang pengukuran/pengaturan

Panjang probe L [mm]	73
----------------------	----

Data teknis

Berat [g]	315.7
Dimensi [mm]	Ø 10
Material	baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi sensor	G 1/2
Koneksi proses	adaptor pengelasan Ø 30 mm
Karakteristik permukaan Ra/ Rz dari bagian yang dibasahi	< 0.6 / -

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------