


Pengelasan Thermowell untuk sensor suhu

WELDING THERMOWELL G1/2



Aplikasi

Desain untuk sensor suhu EL = 200 mm

Peringkat tekanan [bar] 100

Rentang pengukuran/pengaturan

Panjang probe L [mm] 173

Data teknis

Berat [g] 505

Dimensi [mm] Ø 10

Material baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)

Koneksi sensor G 1/2

Koneksi proses adaptor pengelasan Ø 30 mm

Karakteristik permukaan Ra/
Rz dari bagian yang dibasahi < 0.6 / -

Keterangan

Jumlah paket 1 buah