




Pengelasan Thermowell untuk sensor suhu

THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=50



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplikasi

Desain	untuk sensor suhu EL = 50 mm
Peringkat tekanan [bar]	300

Data teknis

Berat [g]	159.3
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi sensor	G 1/2 kerucut penyegel Ø 6 mm
Koneksi proses	adaptor pengelasan Ø 34 mm
Karakteristik permukaan Ra/ Rz dari bagian yang dibasahi	≤ 0.6 / -
Panjang pemasangan EL [mm]	49
Panjang lubang BL [mm]	87

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------