




Pengelasan Thermowell untuk sensor suhu

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=100



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplikasi	
Desain	untuk sensor suhu EL = 100 mm
Peringkat tekanan [bar]	300
Data teknis	
Berat [g]	171.5
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi sensor	G 1/2 kerucut penyegel Ø 6 mm
Koneksi proses	adaptor pengelasan Ø 34 mm
Karakteristik permukaan Ra/ Rz dari bagian yang dibasahi	≤ 0.6 / -
Panjang pemasangan EL [mm]	99
Panjang lubang BL [mm]	137
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah