




Pengelasan Thermowell untuk sensor suhu

THERMOWELL, D6/WELD-IN/L=300



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplikasi	
Desain	untuk sensor suhu EL = 350 mm
Peringkat tekanan [bar]	400
Akurasi/deviasi	
Kecepatan aliran maks. yang diperbolehkan [m/s]	13
Data teknis	
Berat [g]	1577.5
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi sensor	1/2" NPS Ø 6 mm cocok untuk G1 / 2 dan 1/2 "NPT
Koneksi proses	adaptor pengelasan Ø 38,1 mm
Panjang pemasangan EL [mm]	267
Panjang lubang BL [mm]	304.8
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah