


Thermowell untuk sensor suhu

THERMOWELL, D6/ G1/2 conical/L=150

EC 1935/2004 EHEDG Tested 

Aplikasi	
Desain	untuk sensor suhu EL = 150 mm
Peringkat tekanan [bar]	16
Data teknis	
Berat [g]	197.5
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi sensor	G 1/2 kerucut penyegel Ø 6 mm
Koneksi proses	G 1/2
Karakteristik permukaan Ra/ Rz dari bagian yang dibasahi	≤ 0.6 / -
Panjang pemasangan EL [mm]	118
Panjang lubang BL [mm]	187
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah