


Thermowell untuk sensor suhu

THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Aplikasi

Desain	untuk sensor suhu EL = 150 mm
Peringkat tekanan [bar]	25

Data teknis

Berat [g]	353
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi sensor	1/2" NPS Ø 6 mm cocok untuk G1 / 2 dan 1/2 "NPT
Koneksi proses	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Karakteristik permukaan Ra/ Rz dari bagian yang dibasahi	≤ 0.6 / -
Panjang pemasangan EL [mm]	115
Panjang lubang BL [mm]	152.4

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------