




## Thermowell untuk sensor suhu

THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=100



### Aplikasi

Desain untuk sensor suhu EL = 100 mm

Peringkat tekanan [bar] 400

### Akurasi/deviasi

Kecepatan aliran maks. yang diperbolehkan [m/s] 45

### Data teknis

Berat [g] 180.5

Material baja tahan karat (1.4404 / 316L)

Koneksi sensor 1/2" NPS Ø 6 mm cocok untuk G1 / 2 dan 1/2 "NPT

Koneksi proses 1/2" NPT

Panjang pemasangan EL [mm] 74

Panjang lubang BL [mm] 101.6

### Keterangan

Jumlah paket 1 buah