



E38515



Thermowell untuk sensor suhu

THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=30



Aplikasi

Desain	untuk sensor suhu EL = 83 mm
Peringkat tekanan [bar]	16

Data teknis

Berat [g]	97
Material	baja tahan karat (1.4435 / 316L)
Torsi pengencangan [Nm]	20
Koneksi sensor	G 3/8 ulir internal Ø 3 mm
Koneksi proses	G 1/2
Karakteristik permukaan Ra/ Rz dari bagian yang dibasahi	< 0.4 / -
Panjang pemasangan EL [mm]	30
Panjang lubang BL [mm]	83

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------