





Thermowell untuk sensor suhu

THERMOWELL, D3/DIN10/15/20 CLAMP/EL=38



Aplikasi		
Desain		untuk sensor suhu EL = 83 mm
Peringkat tekanan	[bar]	25
Data teknis		
Berat	[g]	70
Material		baja tahan karat (1.4435 / 316L)
Koneksi sensor		G 3/8 ulir internal Ø 3 mm
Koneksi proses		Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") DIN 32676 (ISO 2852)
Karakteristik permukaan Ra/ Rz dari bagian yang dibasahi		< 0.4 / -
Panjang pemasangan EL	[mm]	38
Panjang lubang BL	[mm]	83
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah