


Thermowell untuk sensor suhu

THERMOWELL, D3/1-1,5"CLAMP/EL=50



EC 1935/2004 FDA

Aplikasi

Desain	untuk sensor suhu EL = 83 mm
Peringkat tekanan [bar]	25

Data teknis

Berat [g]	108.4
Material	baja tahan karat (1.4435 / 316L)
Koneksi sensor	G 3/8 ulir internal Ø 3 mm
Koneksi proses	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Karakteristik permukaan Ra/ Rz dari bagian yang dibasahi	< 0.4 / -
Panjang pemasangan EL [mm]	50
Panjang lubang BL [mm]	83

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------