




Pengelasan Thermowell untuk sensor suhu

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Aplikasi	
Desain	untuk sensor suhu EL = 83 mm
Peringkat tekanan [bar]	160
Data teknis	
Berat [g]	58.3
Material	baja tahan karat (1.4435 / 316L)
Koneksi sensor	G 3/8 ulir internal Ø 3 mm
Koneksi proses	adaptor pengelasan Ø 12 mm
Karakteristik permukaan Ra/ Rz dari bagian yang dibasahi	< 0.4 / -
Panjang pemasangan EL [mm]	70
Panjang lubang BL [mm]	83
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah