


Adaptor proses untuk jumlah aliran volumetrik kecil

FLOW ADAPT



Aplikasi	
Aplikasi	untuk aplikasi industri
Instalasi	melalui ulir jantan internal G1/8A, posisi pemasangan apa pun; (SA5)
Suhu media [°C]	0...80
Peringkat tekanan [bar]	100
Rentang pengukuran/pengaturan	
Rentang aliran [ml/min]	2...150
Data teknis	
Berat [g]	212.7
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi sensor	M12 x 1
Koneksi proses	G 1/8
Aksesori	
Item dikirim	segel: 1, U-seal
Aksesori (opsional)	Adaptor: ≤ 30 bar, E40101
	Adaptor: ≤ 300 bar, E40236
Keterangan	
Keterangan	Hanya boleh digunakan jika dikombinasikan dengan mode pengoperasian relatif sensor aliran.
Jumlah paket	1 buah