




Adaptor proses untuk jumlah aliran volumetrik kecil

FLOW ADAPT SI



Aplikasi	
Desain	untuk sensor aliran dan pemantau aliran
Aplikasi	untuk aplikasi industri
Instalasi	melalui ulir jantan internal G1/8A, posisi pemasangan apa pun
Media	cairan dan gas
Suhu media [°C]	0...80; (Gradien suhu: 1 K/min)
Peringkat tekanan [bar]	300
Rentang pengukuran/pengaturan	
Rentang aliran [ml/min]	2...100
Pengujian/persetujuan	
Pressure Equipment Directive	Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan	Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.
Data teknis	
Berat [g]	156.5
Dimensi [mm]	M12 x 1
Penamaan ulir	M12 x 1
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi sensor	M12 x 1
Koneksi proses	G 1/8
Aksesori	
Item dikirim	segel: 1, U-seal
Aksesori (opsional)	Adaptor: ≤ 30 bar, E40101 Adaptor: ≤ 300 bar, E40236
Keterangan	
Keterangan	Hanya boleh digunakan jika dikombinasikan dengan mode pengoperasian relatif sensor aliran.
Jumlah paket	1 buah