E40130

Adaptor proses untuk jumlah aliran volumetrik kecil

FLOW ADAPT SI TI

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi		
Desain		untuk sensor aliran dan pemantau aliran $mit_Adapter_singular
Instalasi		melalui ulir jantan internal G1/8A, posisi pemasangan apa pun
Suhu media	[°C]	0...80; (Gradien suhu: 1 K/min)
Peringkat tekanan	[bar]	30
Rentang pengukuran/pengaturan		
Rentang aliran	[ml/min]	2...100
Pengujian/persetujuan		
Pressure Equipment Directive		Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan		Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.
Data teknis		
Berat	[g]	92.8
Dimensi	[mm]	M12 x 1
Penamaan ulir		M12 x 1
Material		titanium (3.7235)
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah