# E40139

## T-piece

T-PIECE R1-M26X1.5-R1




| | | |
|---|---|---|
| **Aplikasi** | | |
| Desain | | untuk sensor dan adaptor dengan koneksi proses M26x1,5 |
| Rentang aliran | [l/min] | 0...40 |
| Aplikasi | | untuk aplikasi industri |
| Media | | cairan dan gas |
| Peringkat tekanan | [bar] | 30 |
| **Pengujian/persetujuan** | | |
| Pressure Equipment Directive | | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
| Petunjuk keamanan | | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
| **Data teknis** | | |
| Berat | [g] | 1265 |
| Material | | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) |
| Koneksi sensor | | M26 x 1,5 |
| Koneksi proses | | koneksi berulir R 1 |
| **Aksesori** | | |
| Aksesori (opsional) | | Adaptor: 1 x M18 x 1,5, untuk koneksi langsung sensor aliran, E40104 |
| **Keterangan** | | |
| Jumlah paket | | 1 buah |