




Tombol adaptasi untuk sensor aliran

SC TEACH BUTTON OR

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi		
Desain		untuk sensor aliran SC dengan output relai terbuka seperti biasanya
Data kelistrikan		
Frekuensi AC	[Hz]	47...63
Toleransi tegangan pengoperasian	[%]	15
Tegangan pengoperasian	[V]	< 24 AC/DC; (sesuai SELV/PELV)
Kondisi pengoperasian		
Perlindungan		IP 40
Data teknis		
Berat	[g]	225.5
Material		baja tahan karat (1.4305/303); PA; PMMA
Keterangan		
Catatan		penghentian produk
Jumlah paket		1 buah

E40212




Tombol adaptasi untuk sensor aliran

SC TEACH BUTTON OR

Koneksi listrik

Kabel: 0.9 m, PUR

Koneksi



BN =

BU =

Warna core :

coklat

biru