


Adaptor pemasangan untuk sensor aliran

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE



ACS

Aplikasi	
Desain	untuk sensor aliran Typ SM2, SM9
Instalasi	SM2 SM9
Peringkat tekanan [bar]	16
Data teknis	
Berat [g]	2255.5
Tipe pemasangan	Adaptor; (dapat diputar)
Material	flensa: baja tahan karat (1.4301/304); Adaptor: baja tahan karat (1.4571 / 316Ti); O-ring: EPDM 47,22 x 3,53 mm
Koneksi sensor	G 2

E40240



Adaptor pemasangan untuk sensor aliran

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE

Koneksi proses	flensa DN50 berdasarkan DIN2642 / EN1092-1 tipe 2
Aksesori	
Item dikirim	O-ring: 2
Keterangan	
Jumlah paket	2 buah