


Pelat flensa untuk sensor ketinggian

FLANGE PLATE 73-90 D16



1 segel

Aplikasi

Desain	untuk sensor ketinggian kapasitif LK, LI, LT, LL
Instalasi	sesuai DIN 24557
Peringkat tekanan [bar]	0.5

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	0...80
-------------------	--------

Data teknis

Berat [g]	183
Tipe pemasangan	sesuai DIN 24557
Material	aluminium dianodisasi; Mur pengunci: baja tahan karat; spacer: kuningan; ring penjepit: FKM; Segel: NBR
Torsi pengencangan [Nm]	6...9
Koneksi sensor	adaptor klem Ø 16 mm
Koneksi proses	flensa

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------