


Pelat flensa untuk sensor ketinggian

FLANGE PLATE 73-90/NPT3/4



Aplikasi

Desain	untuk sensor ketinggian LR
Instalasi	sesuai DIN 24557
Tekanan tangki [bar]	-1...16

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	0...80
-------------------	--------

Data teknis

Berat [g]	266.8
Tipe pemasangan	sesuai DIN 24557
Material	flensa: baja tahan karat (1.4305/303); Segel: NBR
Torsi pengencangan [Nm]	< 40
Koneksi sensor	koneksi berulir 3/4\" NPT ulir internal
Koneksi proses	flensa Ø 90 mm

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------