


Pipa koaksial untuk sensor ketinggian

LR COAX TUBE G3/4 L300



1 braket pemasangan untuk komponen pemusat

CRN

Aplikasi		
Desain		untuk sensor ketinggian LR
Suhu media	[°C]	-40...200
Peringkat tekanan	[bar]	16
Resistensi vakum	[mbar]	-1000
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN)	[bar]	16
Data teknis		
Berat	[g]	215.5
Material		Pipa koaksial: baja tahan karat (1.4301/304); Segel: NBR fiber yang diperkuat; Elemen pemusat: PPS fiber yang diperkuat; braket pemasangan: baja tahan karat (1.4310/301)
Koneksi sensor		koneksi berulir G 3/4 ulir internal
Koneksi proses		koneksi berulir G 3/4 ulir eksternal
Panjang L	[mm]	300
Aksesori		
Item dikirim		Segel: 1
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah