


Adaptor proses Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (2") 3A



1 Port kebocoran



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Aplikasi

Desain	dengan port kebocoran
Peringkat tekanan [bar]	16
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar]	16

Data teknis

Berat [g]	268
Material	baja tahan karat (1.4435 / 316L)
Koneksi sensor	G 1/2 kerucut penyegel
Koneksi proses	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi	0.4 / 4

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------