


Pipa koaksial untuk sensor ketinggian

LR COAX TUBE G3/4 L450



1 braket pemasangan untuk komponen pemusat

Aplikasi

Desain	Versi tanpa lubang, untuk sensor ketinggian, LR	
Suhu media	[°C]	-40...200
Peringkat tekanan	[bar]	16
Resistensi vakum	[mbar]	-1000

Data teknis

Berat	[g]	289
Material	Pipa koaksial: baja tahan karat (1.4301/304); Segel: NBR fiber yang diperkuat; Elemen pemusat: PPS fiber yang diperkuat; braket pemasangan: baja tahan karat (1.4310/301)	
Koneksi sensor	koneksi berulir G 3/4 ulir internal	
Koneksi proses	koneksi berulir G 3/4 ulir eksternal	
Panjang L	[mm]	450

Aksesori

Item dikirim	Segel: 1
--------------	----------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------